

## Technische Spezifikation

Aqua Peel-Aufsätze	Groß Klein; Insgesamt 12 Stück
Vakuumbereich	Bis zu 70 Kpa
Radiofrequenz	448 Khz BiPolar
RF Energieniveau	Niveau 1-10
Ultraschallfrequenz	1Mhz
Geräuschpegel	Maximal 50DB
Display	10.1 inch Touch Screen
Abmessungen	48*38*27 cm
Reingewicht	12 kg

SKIN  
BASICS

*only the best for my skin*



Skin Basics

Adresse: Bahnhofstraße 22, 71034 Böblingen

Email: [info@skinbasics.de](mailto:info@skinbasics.de)

Website: [www.skinbasics.de](http://www.skinbasics.de)

Das Aqua Facial Gerät von Skin Basics bietet eine integrierte Gesichtsbildung durch die Kombination der leistungsstarken Technologien Oxyneo, Aqua Peel, Ultraschall und RF 4.



## Bipolar RF

Stimulieren Sie die Kollagenregeneration



Die bipolare Radiofrequenz von 448 Khz gibt Wärmeenergie in die gesamte Schicht der Dermis ab, wodurch das Fasergewebe schrumpft und die Regeneration und Rekonstruktion von Kollagen angeregt wird, um eine Straffung und Anti-Falten-Wirkung zu erreichen.




## Oxyneo Ionisierter Schaum

Reinigen und revitalisieren Sie die Haut



Durch die Verwendung einer selbst entwickelten, hochkonzentrierten Lösung voller Aminosäuren werden unzählige Mikrobäschen erzeugt die durch die Filterschicht tief in die Haut eindringen können um die Haut zu revitalisieren, was besonders für die Anwendung bei empfindlicher Haut geeignet ist.



## Aqua Peel

Tiefenreinigung, Peeling, Feuchtigkeitsversorgung



Dank der einzigartigen Vortex-Vakuumtechnologie in Kombination mit präziser Druckerkenung und Durchflussbegrenzungstechnologie werden die Inhaltsstoffe gleichmäßig in die Haut eingebracht um die Hautstruktur zu verbessern.



12 Aufsätze bestehen aus 3 verschiedenen Materialien und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind für alle Hauttypen geeignet und können im gesamten Gesichtsbereich angewendet werden.



## Ultraschall

Einführung in die Wirkstoffe



1 Mhz Hochfrequenz Ultraschall öffnet die Mikrokanäle der Haut und ionisiert gleichzeitig das Serum, sodass die Nährstoffe schnell in die Haut gelangen und von der tiefen Hautschicht absorbiert werden können. Darüber hinaus aktiviert die thermische Wirkung die Zellaktivität und beschleunigt den Stoffwechsel, um den Effekt der Hautverjüngung zu erzielen.



### 4 kombinierte Technologien bieten sichtbare Ergebnisse

In Kombination mit den Technologien Oxyneo, Aqua Peel, Ultraschall und RF 4 reinigt und peelt unser Aqua Facial die Haut und bringt sie ins Gleichgewicht.




### Vielseitig einsetzbar, für alle Hauttypen geeignet

Bei Poren, rauer Hautstruktur, Hyperpigmentierung, stumpfer und unebener Haut, fettiger, trockener Haut, schlaffer Haut und feinen Falten eingesetzt werden.



### Leise, Stabil und Zuverlässig

Der geräuscharme Lüfter, Pumpe und der stoßdämpfende Stoßfänger sind in einer Übergangsplatte verbunden, was einen leisen Betrieb gewährleistet und Resonanzgeräusche minimiert. Das maximale Geräusch beträgt im Betrieb kaum hörbare 50 DB.



### Sicher und Effektiv, Hoher ROI

Aufgetragene Seren und Lösungen werden von der Haut dank abgestimmter Technologien besser aufgenommen. Durch die präzise Druckerkenungstechnologie zur Durchflussbegrenzung sind die Lösungen dosierbarer und deutlich sparsamer in der Anwendung.